

โซลินอยด์คอยล์ MSN1G-24DC-OD

หมายเลขชิ้นส่วน: 123060

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
เวลาหีบขึ้นตัว	10 ms
รอบการทำงาน	100%
ลักษณะขดลวด	24VDC: 2.5W
ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต	-15 % / +10 %
อนุญาต	c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-C1-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...50 °C
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	80 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	3 พิน รูปร่าง A ตามมาตรฐาน DIN EN 175301-803
ประเภทของรัด	ติดอยู่ พร้อมคลิปหนีบ พร้อมอุปกรณ์เสริม
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	เหล็ก
วัสดุที่คดเคี้ยว	ทองแดง