


# แผ่นเชื่อมต่อ VABS-C8-12XB-QX-D

หมายเลขชิ้นส่วน: 1236029

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	24 mm
จำนวนตำแหน่งขั้วสูงสุด	1
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดสลัก	0.48 Nm...0.72 Nm
แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง	1.3 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	30 g
ควบคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14	เตรียมไว้สำหรับตลับ
ขอตอลม 1	เตรียมไว้สำหรับตลับหมึก
ขอตอลม 3	เตรียมไว้สำหรับตลับ
ขอตอลม 5	เตรียมไว้สำหรับตลับหมึก
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	PA เสริมแรง