


ชุดต่อ EAMM-A-D40-87A-S1

หมายเลขชิ้นส่วน: 1322186

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 °C...60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 95 % |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้ | 12.5 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 530 g |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส | D40A D40B |
| อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์ | 87A |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |