

เกจวัดความดัน MA-15-10-M5

หมายเลขชิ้นส่วน: 132340

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
พื้นที่แสดงผล	0 bar...10 bar
เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด	15
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	เกจวัดแรงดันท่อ Bourdon ไม่มีกลไกการวัด
ประเภทของวัด	การติดตั้งสาย
สื่อปฏิบัติการ	ก๊าซเฉื่อย ของเหลวที่เป็นกลาง
แรงดันใช้งาน	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
ปัจจัยโหลดสลับ	0.66
ระดับความแม่นยำในการวัด	5
ระดับการป้องกัน	IP53
อุณหภูมิปานกลาง	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ก่องหลัง
พอร์ตลม	M5
จุดเกลียววัสดุ	ทองเหลือง
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็ก
วัสดุในการดูหน้าต่าง	คอมพิวเตอรส์วนบุคคล
ที่อยู่อาศัย	สีดำ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	10 g
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่มีอะเซทิลีน ไม่มีออกซิเจน
สเกล	มาตราส่วนเดียว บาร์ (ด้านนอก)