

# ตั้บ QSPLK18-3/8-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 132641

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	ค่าเริ่มต้น
ความกว้างปรกติ	6.5 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ออกแบบ	ตัว L
ขนาดบรรจุ	10
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	กด-ป้ลย เป็นหลัก
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	-13.775 psi...145 psi
การจำแนกทางทะเล	ดูใบรับรอง
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	10.9 g
ประเภทของรัด	หมุดยึด
ขอดอลม 1	Cartridge 18 mm
ขอดอลม 2	สำหรับทอลมเส้นผ่านศูนย์กลางดานนอก Ø 3/8"
อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์	23 °F...140 °F
แหวนป้ลยสี	สีเทา
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
ป้ลยแหวนวัสดุ	ป้อม
ซีลทอวัสดุ	NBR
ส่วนเคลมป้ทอวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง