

# ขั้วต่อแบบกดเข้า NPQP-D-Q8-E-FD-P10

หมายเลขชิ้นส่วน: 133093

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                    |
| ความกว้างปรกติ                         | 7 mm   |
| ออกแบบ                                 | แบบตรง   |
| ขนาดบรรจุ                              | 10   |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                              |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.95 bar...10 bar                             |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                              |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                              |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร                     | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม                         |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 8 g  |
| ขอตอล 1                                | สำหรับท่อนอก Ø 8 mm                            |
| ขอตอล 2                                | สำหรับทอลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 8 มม.     |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                         |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PP   |
| ส่วนเคลมปทอวัสดุ                       | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                    |