


# Semi-rotary drive DSR-40-180-P

หมายเลขชิ้นส่วน: 13467

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40
มุมลดทอน	0.9 deg
ช่วงการปรับมุมหมุน	0 deg...180 deg
มุมหมุน	0 deg...180 deg
การทำให้อยู่ในตำแหน่ง	แหวน/แผ่นกันกระแทกยางยึดทั้งสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ปีกหมุน
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
แรงดันใช้งาน	1.5 bar...8 bar
ความถี่การแกว่งสูงสุดที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	3 Hz
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:--]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	20 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2400 g
ประเภทของวัสดุ	มีรูทะลุ
พอร์ทลม	G1/4
เพล็กซ์วัสดุ	เหล็ก ซูปนิกเกิล
ซิลวีस्ट	NBR