

# Clamping sleeve EAMH-145-24-C34-P

หมายเลขชิ้นส่วน: 1354109

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|--|------------------------|
| ขนาด                                   | 145                    |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด                  | 4000 rpm               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %               |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C         |
| โมเมนต์ความเฉื่อย                      | 34 kgmm <sup>2</sup>   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 229 g                  |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |