


ขั้วต่อโมดูล PAML-MK-90-HP3

หมายเลขชิ้นส่วน: 1367005

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาด | 90 |
| ขนาดที่กำหนดDN | 36 |
| ซีรี่ส์ | L |
| แรงดันใช้งาน | 0 MPa...5 MPa 0 bar...50 bar |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -10 °C...60 °C |
| อุณหภูมิปานกลาง | 5 °C...60 °C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | 5 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 150 g |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ซิลิโคน | NBR |
| ขั้วต่อโมดูลวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด |
| วัสดุสกรู | สแตนเลส |