


ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ VAS-8-M5-SI-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 1377781

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวดูดขีดเขยความสูง	0.9 mm
ความกว้างปรกติ	2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	8 mm
ปริมาณจกนม	0.095 cm ³
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ข้างต้น
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
รูปร่างจกนม	กลมแบน
แรงดันใช้งาน	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	-0.07 MPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar -10.15 psi
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...200 °C
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	2.6 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2 g
ประเภทของรัด	ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	M5
สี	โปรงใส
ความแข็งผิ	60 +/- 5
จกเกลียววัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	VMQ (ซิลิโคน)