


วาล์วคั่นโยกด้วยนิ้ว TH/O-3-PK-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 13794

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ฟังก์ชันวาลว | 3/2 เปิด/ปิด monostable |
| อัตราการไหลปกติ | 80 l/min |
| การเชื่อมต่อการทำงานด้วยลม | PK-3 |
| แรงดันใช้งาน | 0 bar...8 bar |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | ตำแหน่งลูกสูบ |
| ความกว้างปกติ | 2.5 mm |
| ประเภทการกระตุ้น | โดยตรง |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [---] |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| แรงกระตุ้นสำหรับปกติปิด | 8 N |
| แรงกระตุ้นสำหรับปกติเปิด | 6 N |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 18 g |
| ประเภทของรัด | มีรูทะลุ |
| ขอดอลม 1 | PK-3 |
| ขอดอลม 2 | PK-3 |
| ขอดอลม 3 | PK-3 |
| ซีลวัสดุ | NBR |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | Polymer |