

# ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ VAS-30-1/8-PUR-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 1396090

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตัวดูดขีดเขยความสูง	1.9 mm
ความกว้างปรกติ	3 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	30 mm
ปริมาตรจกนม	1.29 cm <sup>3</sup>
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวดูด	24.8 mm
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ข้างต้น
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
รูปร่างจกนม	กลมแบน
แรงดันใช้งาน	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	-0.07 MPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar -10.15 psi
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	34 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	12 g
ประเภทของรัด	ผ่านการเชื่อมต่อสุญญากาศ
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	G1/8
สี	สีฟ้า
ความแข็งฝั่ง	60 +/- 5
จกเกลียววัสดุ	ทองเหลือง
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	PUR