

# ปลั๊กชอกเกต MSSD-E

หมายเลขชิ้นส่วน: 14098

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรัด	บนโซลินอยด์วาล์วพร้อมสกรูกลาง M3
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	8 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	เตารับแบบเหล็ยแบบ 3 ขา แบบ C
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	ขั้วสกรู
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...300 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	0 V...250 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	6 A
ขั้วต่อสายเคเบิล	หน้า 7
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	6 mm...8 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.75 mm <sup>2</sup>
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...90 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับมลพิษ	3
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
ซิลิโคน	NBR