


ชุดต่อแบบขนาน EAMM-U-110-D80-100A-120-S1

หมายเลขชิ้นส่วน: 1433650

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|------------------------|
| ขนาด | 110 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| อัตราทดเกียร์ | 1:1 |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 5000 rpm |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 °C...60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 95 % |
| ระดับการป้องกัน | IP65 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| โมเมนต์ความเฉื่อย | 799 kgmm ² |
| แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา | 0.3 Nm |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้ | 25 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 5140 g |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส | D80B |
| อินเทอร์เฟซรหัสมอเตอร์ | 100A |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |