

# ชุดต่อแบบขนาน EAMM-U-145-D80-140A-188-S1

หมายเลขชิ้นส่วน: 1433709

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	145
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
อัตราทดเกียร์	1:1
ความเร็วการหมุนสูงสุด	4000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	2270 kgmm <sup>2</sup>
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	2 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	50 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	12100 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	D80B
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	140A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS