

ขอต่อ EAMC-30-35-8-14

หมายเลขชิ้นส่วน: 1453063

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1	8 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	14 mm
ขนาด	30
ความยาวรวม	35 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	6.1 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	8.2 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	45 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS