


# ชุดต่อแบบขนาน EAMM-U-145-D80-140A-188

หมายเลขชิ้นส่วน: 1465530

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|--|------------------------|
| ขนาด                                   | 145                    |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| อัตราทดเกียร์                          | 1:1                    |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด                  | 4000 rpm               |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III      |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %               |
| ระดับการป้องกัน                        | IP40                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C         |
| โมเมนต์ความเฉื่อย                      | 2270 kgmm <sup>2</sup> |
| แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา               | 2 Nm                   |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้                    | 50 Nm                  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 11900 g                |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส              | D80B                   |
| อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์                 | 140A                   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |