

ชุดต่อแบบขนาน EAMM-U-145-D100-140A-188

หมายเลขชิ้นส่วน: 1465541

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|------------------------|
| ขนาด | 145 |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| อัตราทดเกียร์ | 1:1 |
| ความเร็วการหมุนสูงสุด | 4000 rpm |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -25 °C...60 °C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 - 95 % |
| ระดับการป้องกัน | IP40 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| โมเมนต์ความเฉื่อย | 2270 kgmm ² |
| แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา | 2 Nm |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้ | 50 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 11800 g |
| ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส | D100B |
| อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์ | 140A |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |