


พรีอิกซิมิตีส์วิตช์ SMEO-4U-K-LED 230

หมายเลขชิ้นส่วน: 150011

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ออกแบบ	ทรงกลม
โตมาตรฐาน	DIN EN 60947-5-2
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM
เครื่องหมาย CE (ดูคำประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร ตามระเบียบของสหราชอาณาจักรสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
หลักการวัด	ลื่นแมเหล็ก
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
ความสามารถในการทำซ้ำ	0.2 mm
สวิตช์ซึ่งเอาทพุท	สองขั้วตามการติดต่อ ไม่มีฟังก์ชันของ LED
ฟังก์ชันการเปลี่ยนองคประกอบ	ปกติ เบ็ด
ตรงเวลา	2 ms
ช่วงวันหยุดหรือไม่ไปทำงาน	0.05 ms
ความถี่การสลับสูงสุด	500 Hz
กระแสไฟขาออกสูงสุด AC	250 mA
กระแสไฟขาออกสูงสุด DC	120 mA
ความจุการสลับสูงสุด AC	10 VA
ความจุสวิตช์สูงสุด DC	10 W
แรงดันตก	4.5 V
ความต้านทานไฟฟ้าลัดวงจร	ไม่
เกิดการป้องกัน	ไม่พร้อมใช้งาน
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	12 V...250 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	12 V...250 V
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	ไม่
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ	สายเคเบิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ	ปลายเบ็ด
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ	2
การเชื่อมต่อทิศทางการออก	ตาม
ความยาวสายเคเบิล	2.5 m

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
วัสดุปลอกสาย	พีวีซี
ประเภทของรีด	พร้อมอุปกรณ์เสริม
แรงบิดในการการขัน	0.8 Nm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	70 g
วัสดุที่อยู่อาศัย	PET TPE-O
การแสดงสถานะการสลับ	LED สีเหลือง
ระดับการป้องกัน	IP67
ตัวต้านทานไฟกระชาก	4 kV
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับมลพิษ	3