


Cartridge cylinder EGZ-10-10

หมายเลขชิ้นส่วน: 15037

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	10 mm
Øลูกสูบ	10 มม.
การทำใหหมาะต ฤ	ไม่มีกั้นกระแทก
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	บทบาทเดียว กด
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	ลูกสูบ ก้านลูกสูบ กระบอกกระบอก
การตรวจจับตำแหน่ง	ปราศจาก
ตัวแปร	ก้านลูกสูบด้านเดียว
แรงดันใช้งาน	1.5 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:--]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	42 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) สวงหน้า	42 N
ประเภทของรัด	ทางเลือก: พร้อมเกลียวนอก พร้อมน็อตล็อก
พอร์ทลม	M5
วัสดุหุ้ม	POM
ซีลวัสดุ	TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง ชุบนิเกิล
ก้านลูกสูบวัสดุ	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง