

แถบโปรไฟล์ SLZS-16- -

หมายเลขชิ้นส่วน: 150916

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ออกแบบ	T-slot สำหรับสวิตซ์ความถี่
ความยาวโปรไฟล์สูงสุด	2800 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
สำหรับลูกสูบØ	Ø12
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แถบเซ็นเซอร์
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
ประเภทของรัด	ด้วยรูทูลและสกรู
โปรไฟล์วัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อนินทรีย์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง