

# ตัวชุดเซยความยาว VAL-M5-5

หมายเลขชิ้นส่วน: 151209

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ที่วางถวยดชุดเซยความสูง	5 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	การเชื่อมต่อสุญญากาศที่ด้านบน
แรงดันใช้งาน	-0.95 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง สังกะสี หรือนิกเกิลเป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 1% ข้อยกเว้น ได้แก่ นิกเกิลในเหล็กกล้า พื้นผิวชุบนิกเกิลทางเคมี แผงวงจรพิมพ์ สายเคเบิล ขั้วต่อไฟฟ้า และขดลวด
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	25 g
ประเภทของรัด	พร้อมเกลียวนอก M16x1
สิ่งที่แนบมาชุด	M5
การเชื่อมต่อสุญญากาศ	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซีลวัสดุ	NBR
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียม
ผู้ถือวัสดุ	อลูมิเนียม ปอม เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง