


วาล์วควบคุมการไหลทางเดียว GRLA-3/8-NPT-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 151555

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันไม่คืนคืนแรงไอเสีย
ขอตอลม 1	3/8 NPT
ขอตอลม 2	3/8 NPT
องค์ประกอบการปรับ	สกรูหัวผ่า
ประเภทของรีด	ชั้นสกรูได้
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	0.3 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทานน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิปานกลาง	-10 °C...60 °C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ซิลวีสดู	NBR
สกรูกลวงวีสดู	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
สกรูปรับวีสดู	ทองเหลือง
วีสดูน็อต	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด
วีสดูขอตอลม	สังกะสีหล่อ