

# ข้อต่อแบบงอ LJK-M5-I/I

หมายเลขชิ้นส่วน: 151783

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                    |
| แรงดันใช้งาน                           | -0.95 bar...8 bar                             |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C                                |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 20 g  |
| สิ่งที่แนบมาชุด                        | M5  |
| การเชื่อมต่อสุญญากาศ                   | M5  |