


# Clamping module EV-10/30-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 151993

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	3 mm
พื้นผิวหนีบ	10x30
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ฟังก์ชัน	บทยาทเดียว
แรงดันใช้งาน	6 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ความเหมาะสมสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ Li-ion	ไม่แนะนำให้ใช้โลหะที่มีทองแดง เป็นส่วนประกอบหลักมากกว่า 5% ขอยกเว้น ไทเทเนียมผง ทรายคาร์บอน วัสดุคาร์บอน วัสดุไฟเบอร์ และขดลวด
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...40 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	20 g
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ
พอร์ทลม	M3
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมหล่อ
วัสดุแม่เบรน	TPE-U (PU)