



Linear drive DGO-12- -P-A-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 15221

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
สัปดาห์	10 mm...1200 mm
Øลูกสูบ	12 มม.
การทำให้อยู่ในตำแหน่ง	แหวน/แผ่นกันกระแทกที่ยึดทั้งสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
หลักการส่งกลับบ้าน	ไม่เป็นบวก (แม่เหล็ก)
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความใกล้ชิด
แรงดันใช้งาน	2 bar...7 bar
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถ่วงกลับ	68 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลงหน้า	68 N
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	2 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	320 g
พอร์ตลม	M5
วัสดุหุ้ม	อลูมิเนียม
ซิลวีสด์	NBR TPE-U (PU)
วีสด์ที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง