


Linear drive DGO-16- -PPV-A-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 15222

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
สัปดาห์	10 mm...2500 mm
Øลูกสูบ	16mm
การทำให้หมดอายุ	ตัวกันกระแทกปรับได้ทั้งสองด้าน
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
หลักการส่งกลับบาน	ไม่เป็นบวก (แม่เหล็ก)
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตซ์ความใกล้ชิด
แรงดันใช้งาน	1.7 bar...7 bar
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
ความยาวลวดทอง	14 mm
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงสืบทอด	121 N
แรงตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลวงหน้า	121 N
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	3 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	620 g
พอร์ตลม	M5
วัสดุหม	อลูมิเนียม
ซีลวัสดุ	NBR TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	เหล็กกล้าอัลลอยด์สูง