


Linear drive DGO-5/8"" - -PPV-A-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 15228

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
สัปดาห์	0,04 in...157 in
Øลูกสูบ	5/8"
การทำให้หมดอายุ	ตัวกันกระแทกปรับได้ทั้งสองด้าน
แนะนำ	คู่มือการเลื่อน
หลักการส่งกลับบ้าน	ไม่เป็นบวก (แม่เหล็ก)
แรงดันใช้งาน	1.7 bar...7 bar
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
ความยาวลวดทอง	14 mm
พอร์ทลม	10-32UNF-2B