


ตัวชุดเขยช่วงเวลา FKG-25-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 15234

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	25
ส่วนเบี่ยงเบนในแนวนอน +/-	1 mm
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...120 °C
โหลดสูงสุดระยะยาวที่อนุญาตในทิศทางของแรง +/-	600 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	511 g
วัสดุการขัดเขยการเคลื่อนที่	อะลูมิเนียมอัลลอยด์ ซุบอโนไดซ์ เหล็กกล้าไนซ์
สวมวัสดุ	เหล็ก สังกะสี
วัสดุชิ้นส่วนเคลื่อน	ทองเหลือง