


ตัวชดเชยช่วงเวลา FKG-40-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 15235

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	40
ส่วนเบี่ยงเบนในแนวนอน +/-	1 mm
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...120 °C
โหลดสูงสุดระยะยาวที่อนุญาตในทิศทางของแรง +/-	1600 N
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1227 g
วัสดุการชดเชยการเคลื่อนที่	อะลูมิเนียมอัลลอยด์ ซีพอน ไนโตซ เหล็กกล้าไนซ์
สวมวัสดุ	เหล็ก สังกะสี
วัสดุชิ้นส่วนเคลื่อน	ทองเหลือง