

ถ้วยดูดที่มีการเชื่อมต่อ VAS-125-3/8-NBR

หมายเลขชิ้นส่วน: 152605

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปรกติ	7 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางถ้วยดูด	125 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวดูด	105 mm
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ข้างต้น
รูปร่างจุกนม	กลมแบน
แรงดันใช้งาน	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
แรงดันปกติในการทำงาน	-0.07 MPa
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	-0.7 bar -10.15 psi
สื่อปฏิบัติการ	อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-A1-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...80 °C
แรงฉีกขาดที่สูญญากาศ 70%	606 N
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	606 N
เกลียวยึด	G3/8
สิ่งที่แนบมาดูด	G3/8
การเชื่อมต่อสูญญากาศ	G3/8
สี	สีดำ
ความแข็งฝั่ง	70 +/- 5
จุกเกลียววัสดุ	สังกะสีหล่อ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ถ้วยดูดวัสดุ	NBR