


ชุดต่อแบบขนาน EAMM-U-110-D60-80G-120-S1

หมายเลขชิ้นส่วน: 1530875

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	110
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
อัตราทดเกียร์	1:1
ความเร็วการหมุนสูงสุด	5000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	799 kgmm ²
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.3 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	25 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	5180 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟส	D60B
อินเตอร์เฟสรหัสมอเตอร์	80G
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS