

# ข้อต่อสวมเร็วแบบตัว L แบบปิดผนึกตัวเอง QSMKL-M5-6

FESTO

หมายเลขชิ้นส่วน: 153295



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ขนาด                                   | มินิ   |
| ความกว้างปกติ                          | 1.7 mm   |
| ประเภทท่อที่อนุญาต                     | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>กระแทะ<br>PLN-<br>PTFEN<br>ป่น<br>ป่น-ชม-<br>ป่น ดูโอ<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>ป่น-ส-<br>PUN-S-DUO-<br>ป่น-VO- |
| ความลึกในการใส่ท่อ                     | 13.7 mm  |
| ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว          | แหวนปิดผนึก  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ   |
| ออกแบบ                                 | ตัว L  |
| ขนาดบรรจุ                              | 1  |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | กด-ปล่อย เป็นหลัก  |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar  |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...87 psi   |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi  |
| การจำแนกทางทะเล                        | ดูใบรับรอง   |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...] ]   |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ  |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L  |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...80 °C   |

| ลักษณะเฉพาะ                      | มูลค่า                      |
|----------------------------------|-----------------------------|
| แรงบิดกระชับที่กำหนด             | 1.33 Nm                     |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย | ± 20 %                      |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                 | 10 g                        |
| ประเภทของรัด                     | หกเหลี่ยมภายนอก SW10        |
| ขอตอล 1                          | เกลียวนอก M5                |
| ขอตอล 2                          | สำหรับทอลมदानนอก Ø 6 มม.    |
| แหวนปล่อยสี                      | สีฟ้า                       |
| วัสดุหมายเหตุ                    | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS      |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                | PBT                         |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                   | ปอม                         |
| ซีลทอวัสดุ                       | NBR                         |
| ส่วนเคลือบทอวัสดุ                | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |