

# ขั้วต่อแบบกดเข้า QSM-6

หมายเลขชิ้นส่วน: 153325

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| ขนาด                                   | มินิ  |
| ความกว้างปกติ                          | 3.7 mm  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ  |
| ออกแบบ                                 | แบบตรง  |
| ขนาดบรรจุ                              | 10  |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก   |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่สมบูรณ์ | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar                           |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ทั้งหมด | -13.775 psi...87 psi  |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| การจำแนกทางทะเล                        | ดูใบรับรอง  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-]                       |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...80 °C  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 4 g   |
| ข้อต่อ 1                               | สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.  |
| ข้อต่อ 2                               | สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.  |
| แหวนปล่อยสี                            | สีฟ้า   |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PBT   |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | ปอม   |
| ซีลทอวัสดุ                             | NBR   |
| ส่วนเคลือบทอวัสดุ                      | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง   |