

# เกจวัดความดัน MA-15-10-QS-6

หมายเลขชิ้นส่วน: 153384

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| พื้นที่แสดงผล                          | 0 bar...10 bar                                     |
| เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด               | 15   |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | เกจวัดแรงดันท่อ Bourdon ไม่มีกลไกการวัด            |
| ประเภทของวัด                           | การติดตั้งสาย                                      |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ก๊าซเฉื่อย<br>ของเหลวที่เป็นกลาง                   |
| แรงดันใช้งาน                           | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| ปัจจัยโหลดสลับ                         | 0.66   |
| ระดับความแม่นยำในการวัด                | 5  |
| ระดับการป้องกัน                        | IP53   |
| อุณหภูมิปานกลาง                        | -20 °C...60 °C                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -20 °C...60 °C                                     |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                     |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                             |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ                    | กองหลัง  |
| พอร์ตลม                                | QS-6   |
| วัสดุที่สัมผัสโดยตัวกลาง               | ทองเหลือง  |
| จุกเกลียววัสดุ                         | ทองเหลือง  |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | เหล็ก  |
| วัสดุในการดูหน้าต่าง                   | คอมพิวเตอรส์ส่วนบุคคล                              |
| ที่อยู่อาศัยสี                         | สีดำ   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 10 g   |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่มีอะซีทิลีน<br>ไม่มีออกซิเจน                    |
| สเกล                                   | มาตราส่วนเดียว<br>บาร์ (ด้านนอก)                   |