

# ข้อต่อแบบสวมเร็วชนิดผนึกตัวเอง QSK-1/8-8

หมายเลขชิ้นส่วน: 153422

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น   |
| ความกว้างปรกติ                         | 3.4 mm  |
| ประเภทท่อที่อนุญาต                     | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>กระทะ<br>PLN-<br>PTFEN<br>ปน<br>ปน-ชม-<br>ปน ดูโอ<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>ปน-ส-<br>PUN-S-DUO-<br>ป็น-VO- |
| ความลึกในการใส่ท่อ                     | 18.5 mm   |
| ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว          | การเคลือบผิว  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ  |
| ออกแบบ                                 | แบบตรง  |
| ขนาดบรรจุ                              | 1   |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง                 | กด-ปล่อย เป็นหลัก   |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar   |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | -13.775 psi...87 psi  |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ        | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi   |
| การจำแนกทางทะเล                        | ดูใบรับรอง  |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...] ]  |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้   |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ   |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...80 °C  |

| ลักษณะเฉพาะ                      | มูลค่า                                 |
|----------------------------------|--|
| แรงบิดกระชับที่กำหนด             | 7 Nm                                   |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย | ± 20 %                                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                 | 22.5 g                                 |
| ประเภทของรัด                     | หกเหลี่ยมภายนอก SW14                   |
| ขอดอลม 1                         | เกลียวนอก R1/8                         |
| ขอดอลม 2                         | สำหรับทอลมเส้นผ่านศูนย์กลางนอก Ø 8 มม. |
| แหวนปล่อยสี                      | สีฟ้า                                  |
| วัสดุหมายเหตุ                    | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                 |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                | ทองเหลืองชุบนิเกิล                     |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                   | ปอม                                    |
| ซีลทอวัสดุ                       | NBR                                    |
| ส่วนเคลือบทอวัสดุ                | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง            |