

ข้อต่อสวมเร็วแบบตัว L แบบปิดผนึกตัวเอง QSKL-1/4-10

หมายเลขชิ้นส่วน: 153435

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขนาด | ค่าเริ่มต้น |
| ความกว้างปกติ | 5.2 mm |
| ประเภทท่อที่อนุญาต | PAN- PAN-MF- PAN-R- PAN-VO- PEN- กระทะ PLN- PTFEN ปน ปน-ชม- ปน ดูโอ PUN-H- PUN-H-DUO- ปน-ส- PUN-S-DUO- ป็น-VO- |
| ความลึกในการใส่ท่อ | 21 mm |
| ประเภทของซีลบนเดือยขันเกลียว | การเคลือบผิว |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ออกแบบ | ตัว L |
| ขนาดบรรจุ | 1 |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | กด-ปล่อย เป็นหลัก |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ | -0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด | -13.775 psi...87 psi |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi |
| การจำแนกทางทะเล | ดูใบรับรอง |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...80 °C |

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|----------------------------------|--|
| แรงบิดกระชับที่กำหนด | 9 Nm |
| ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย | ± 20 % |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 35 g |
| ประเภทของรัด | หกเหลี่ยมภายนอก SW14 |
| ขอดอลม 1 | เกลียวนอก R1/4 |
| ขอดอลม 2 | สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 10 มม. |
| แหวนปล่อยสี | สีฟ้า |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PBT |
| ปล่อยแหวนวัสดุ | ปอม |
| ซีลทอวัสดุ | NBR |
| ส่วนเคลมปทอวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |