


# เซ็นเซอร์ HB-3/8-QS-10

หมายเลขชิ้นส่วน: 153457

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	ฟังก์ชันไม่ส่งคืน
ขอตอลม 1	QS-10
ขอตอลม 2	R3/8
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
อัตราการไหลปกติ	1700 l/min
แรงดันใช้งาน	-1 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
วัสดุที่อยู่อาศัย	อลูมิเนียมโมโนโคซ
ที่อยู่อาศัยสี	เงิน
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--]
ความดันแตกต่างขั้นต่ำ การเปิด	0.1 bar
ความดันแตกต่างขั้นต่ำ การปิด	0.2 bar
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	47 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS