

บอลวาล์ว QHS-QS-6  
หมายเลขชิ้นส่วน: 153485

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาล์ว	2/2 bistable
ขอตอลม 1	QS-6
ขอตอลม 2	QS-6
ประเภทการดำเนินการ	ด้วยตนเอง
ประเภทของรีด	พร้อมน็อตล็อก
อัตราการไหลปกติ	528 l/min

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้างปกติ	4 mm
แรงดันใช้งาน	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หลักการปิดผนึก	อ่อน
โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์	บอลลวาลว
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	16.5 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS