


ผู้จัดจำหน่ายหลายราย **QSQ-1/4T-5/32-U**
 หมายเลขชิ้นส่วน: 153815

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาด | ค่าเริ่มต้น |
| ความกว้างปรกติ | 3.1 mm |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | กวด-ปลอย เป็นหลัก |
| ขนาดบรรจุ | 1 |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมทั้งหมด | -13.775 psi...145 psi |
| การจำแนกทางทะเล | ดูใบรับรอง |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 14 g |
| จำนวนขาออก | 4 |
| จำนวนลูกค่าเป้าหมาย | 1 |
| ขอตอล 1 | สำหรับท่อนอก Ø 1/4" " |
| ขอตอล 2 | สำหรับท่อนอก Ø 5/32" " |
| อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์ | 14 °F...140 °F |
| แหวนปลอยสี | สีเทา |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | PBT |
| ปลอยแหวนวัสดุ | ปอม |
| ซีลทอวัสดุ | NBR |
| ส่วนเคลมปทอวัสดุ | เหล็กกล้า ไร้สนิมอัลลอยด์สูง |