


# Semi-rotary drive DRRD-35-180-FH-Y9A

หมายเลขชิ้นส่วน: 1547102

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	35
มุมลดทอน	85 deg
มุมหมุนของช่วงการปรับทั้งสองด้าน	+10 /-190 องศา
มุมหมุน	180 deg
การทำให้อยู่ในตำแหน่ง	การทำให้อยู่ในตำแหน่ง ไฮดรอลิกภายในปกติ
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	เฟืองและตัวขับเฟือง
การตรวจจับตำแหน่ง	สำหรับสวิตช์ความถี่
แรงดันใช้งาน	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
ฟังก์ชัน	การแสดงคู่
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดตามทฤษฎีที่ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi)	15.8 Nm
โมเมนต์มวลที่อนุญาตของความเฉื่อย	1.5 kgm <sup>2</sup>
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4784 g
ประเภทของวัสดุ	ทางเลือก: มีรูทะลุ ด้วยเกลียวใน
พอร์ตลม	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
เพลาชับวัสดุ	เหล็กตัด
วัสดุหุ้ม	อลูมิเนียม อีโนไคซ์
ซีลวัสดุ	NBR TPE-U (PU)
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด สไลด์อีโนไคซ์