

ข้ายึดเซ็นเซอร์ DASI-Q11-35-A-SR

หมายเลขชิ้นส่วน: 1550870

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	35
ออกแบบ	สำหรับ T-สล๊อต
สำหรับลูกสูบØ	Ø35
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แถบเซ็นเซอร์
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	62 g
ประเภทของรัด	ยึดใน T-slot ด้วยรูทะลุและสกรู มีตัวเลื่อน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุสกรู	เหล็ก สังกะสี