

clamping unit DADL-EL-Q11-25

หมายเลขชิ้นส่วน: 1568183

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาด | 25 |
| ช่วงการปรับมุมหมุน | 60 deg...200 deg |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | ลูกสูบ ก้านลูกสูบ |
| การตรวจจับตำแหน่ง | สำหรับสวิตซ์ความไกลชิด |
| แรงดันใช้งาน | 0.5 MPa...0.8 MPa 5 bar...8 bar 72.5 psi...116 psi |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:-] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...60 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 370 g |
| ประเภทของรัด | มีรูทะลุและปลอกตรงกลาง |
| พอร์ทลม | M5 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุยึด | อะลูมิเนียม อโนไดซ์ |
| ซีลวัสดุ | NBR TPE-U (PU) |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | อะลูมิเนียม ฮาร์ดอโนไดซ์ |
| วัสดุฝาครอบตัวเรือน | อะลูมิเนียม อโนไดซ์ |
| วัสดุแบริง | พลาสติก |
| วัสดุแผ่น | อะลูมิเนียม อโนไดซ์ |
| วัสดุสกรู | เหล็ก สังกะสี |
| ฟังก์ชัน | บทบาทเดียว ตั้ง |