

สวิตช์ดึง DASI-Q11-20/25-A-SL

หมายเลขชิ้นส่วน: 1568436

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	20 25
ออกแบบ	สำหรับ T-สลอต
สำหรับลูกสูบØ	Ø20 Ø25
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4 g
ประเภทของรัด	ยึดใน T-slot ด้วยหมุดเกลียว ด้วยเกลียวใน
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุสาร	เหล็ก สังกะสี