


# หน้าแปลนหมอน SUA-20

หมายเลขชิ้นส่วน: 157320

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	20
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...90 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	41 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุยึด	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
วัสดุโบลท์	เหล็กกล้าไนซ์
ปลอกแขนวัสดุ	เหล็กสปริง
วัสดุแบร์ริง	พลาสติก
วัสดุสกรู	เหล็กกล้าไนซ์
ฟิวส์วัสดุ	เหล็กสปริง
เพลลาวัสดุ	เหล็ก พร้อมปลอกครอบป้องกัน