

# หน้าแปลนหมุน SUA-50

หมายเลขชิ้นส่วน: 157324

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                    |
|--|---|
| ขนาด                                   | 50  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -40 °C...90 °C                            |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 288 g                                     |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                    |
| วัสดุยึด                               | โลหะผสมอลูมิเนียมตัด                      |
| วัสดุโบลท์                             | เหล็กกล้าไนซ์                             |
| ปลอกแขนวัสดุ                           | เหล็กสปริง                                |
| วัสดุเบริง                             | พลาสติก                                   |
| วัสดุสกรู                              | เหล็กกล้าไนซ์                             |
| พิวส์วัสดุ                             | เหล็กสปริง                                |
| เพลลาวัสดุ                             | เหล็ก<br>พร้อมปลอกครอบป้องกัน             |