

เครื่องทดสอบเซนเซอร์ SM-TEST-1

หมายเลขชิ้นส่วน: 158481

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...40 °C
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	12 V...20 V
แหล่งจ่ายไฟ	แบตเตอรี่ลิเธียม 9V จำนวน 2 ก้อน
ตัวบ่งชี้พร้อม	LED สีเขียว
ระดับการป้องกัน	IP20
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L