

รีเซ็ต โมดูล PZVT-AUT

หมายเลขชิ้นส่วน: 158496

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	ตัวนับแบบกลไกพร้อมตัวขับเคลื่อน
แรงดันคัตเอาท์	0.1 bar
แรงดันใช้งาน	2 bar...6 bar
ความดันตัดเข้า	1.6 bar
อัตราการไหลปกติ	50 l/min
ปรับเวลาหน่วงได้	0.2 s...2 s
หยุดชั่วคราวเพื่อรีเซ็ต	200 ms
การตั้งค่าเวลาในการทำซ้ำ	± 0.3 s
ป้องกันการระเบิด	โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทาน้ำมันได้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP54 พร้อมฝาครอบป้องกันและครอบหน้า ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-15 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	50 g
ประเภทของรีด	การติดตั้งแผงด้านหน้า
พอร์ทลม	เกลียวใน M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	สแตนเลส