


Connecting cable NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBB

หมายเลขชิ้นส่วน: 1585793

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ความยาวท่อป้องกัน | 5 m |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| การใช้งานกลางแจ้ง | สถานที่ที่มีการป้องกันสภาพอากาศ Class C1 ตาม IEC 60654-1 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC | 0 V...30 V |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โชน III |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 5 - 100 % ควบแน่น |
| ระดับการป้องกัน | IP65 IP67 IP69K NEMA 4 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...60 °C |
| อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุน | -5 °C...60 °C |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 | คอนเนคเตอร์แบบตรง 5 พิน |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 | ปลายเปิด 5 สาย |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ |
| พอร์ทลม | สำหรับทอลมเส้นผ่านศูนย์กลางนอก Ø 8 มม. สำหรับทอลมเส้นผ่านศูนย์กลางนอก Ø 10 มม. |
| รัศมีการโค้งของสายเคเบิลขั้นต่ำ | 100 mm |
| การประกอบสายเคเบิล | 5 x 0.75 มม. ² |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 1250 g |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุป้องกันท่อ | ปะ |
| ขดต่อเกลียวท่อป้องกันวัสดุ | PA |
| วัสดุปลอกสาย | พีวีซี |
| ซีลวัสดุ | TPE |