


# Connecting cable NHSB-A1-15-BLG5-LE5-PU8-2XBB

หมายเลขชิ้นส่วน: 1585795

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความยาวท่อป้องกัน	15 m
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การใช้งานกลางแจ้ง	สถานที่ที่มีการป้องกันสภาพอากาศ Class C1 ตาม IEC 60654-1
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
ความชื้นสัมพัทธ์	5 - 100 % ควบแน่น
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...60 °C
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยึดหยุน	-5 °C...60 °C
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	คอนเนคเตอร์แบบตรง 5 พิน
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	ปลายเปิด 5 สาย
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
พอร์ทลม	สำหรับทอลมเส้นผ่านศูนย์กลางนอก Ø 8 มม. สำหรับทอลมเส้นผ่านศูนย์กลางนอก Ø 10 มม.
รัศมีการโค้งของสายเคเบิลขั้นต่ำ	100 mm
การประกอบสายเคเบิล	5 x 0.75 มม. <sup>2</sup>
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3750 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุป้องกันท่อ	ปะ
ขดต่อเกลียวท่อป้องกันวัสดุ	PA
วัสดุปลอกสาย	พีวีซี
ซีลวัสดุ	TPE